



Boczne szczypce tnące, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 125 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	724200 125
GTIN	4003773005315
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Ze smukłymi szczękami i indukcyjnie hartowanymi ostrzami. Twardość ostrzy ok. 63 HRC.
Przegub wkładany, bez luzów.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 2,5 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing : 1 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 0,6 mm

Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	0,6 mm
długość całkowita	125 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	1 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	2,5 mm
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie
ze sprężyną rozwierającą	nie

norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	chromowane