

**Mocne szczypce tnące, boczne, polerowane, długość całkowita: 160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	723150 160
GTIN	4003773033141
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

Norma:**DIN ISO 5749****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 3,4 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,5 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,5 mm
długość całkowita	160 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	3,4 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	czernione, główka polerowana
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie