



Boczne szczypce tnące, kompaktowe X-Cut® chromowane z nasadkami na uchwyty, długość całkowita: 160mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	724300 160
GTIN	4003773075134
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Smukła główka i hartowane indukcyjnie ostrza (ok. 64 HRC). **Przegub przetykowy** zapewnia dużą sztywność.

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do Ø	4,8 mm
do cięcia drutu fortepianowego do Ø	2,2 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	2,7 mm
długość całkowita	160 mm
oznaczenie producenta	X-Cut
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).

materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Szczypce tnące