

HOLEX

Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	306687 16
GTIN	4045197959782
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

- średnica mocowania 40, z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic tnących wg DIN 2079
 - z otworem Balluffchip
 - powiększona powierzchnia wiązania
 - obrobione powierzchnie funkcyjne HSK.
- z kanałami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

\varnothing zewn. D: 38 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 17 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 16

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 16

Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	16
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	16

Ø zewn. D	38 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	17 mm
adapter	HSK-A 100 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich