

**Szczypce czółowe tnące, polerowane , długość całkowita: 160mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	721100 160
GTIN	4003773040620
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Mocna główka z krótkim przegubem. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Norma:**DIN ISO 5748****Materiał:**

Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa, kuta, wielostopniowo hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do \emptyset	4,5 mm
długość całkowita	160 mm
do cięcia twardego drutu do \emptyset	2,5 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \emptyset	2 mm
norma	DIN ISO 5748
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	czarny atramentowy

główka

polerowane

Rodzaj produktu

Szczypce tnące