



Mocne szczypce tnące, boczne, polerowane, długość całkowita: 250 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	723150 250
GTIN	4003773034063
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 4,6 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 3,5 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 3 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	3,5 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	4,6 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	3 mm
długość całkowita	250 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	czernione, główka polerowana
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie