

**Szczypce czołowe tnące, mocne , długość całkowita: 160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	721900 160
GTIN	4003773213796
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Mocna główka, przegub bez luzów. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC).

Norma:

DIN ISO 5748

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 4 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,3 mm

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	4 mm
długość całkowita	160 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,3 mm
norma	DIN ISO 5748
Uchwyt	Tworzywo sztuczne powlekane
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	czarny atramentowy

główka

polerowane