

**Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 140 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	723100 140
GTIN	4003773039617
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni. Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (duża trwałość również przy twardym drucie). Bardzo trwałe przy długotrwałych wysokich obciążeniach użytkowych.

Norma:**DIN ISO 5749****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 3,1 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 1,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita	140 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	3,1 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	1,5 mm
norma	DIN ISO 5749

Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie