

**Wiertła udarowe z węglików spiekanych SDS-plus, Ø×długość całkowita:  
10X310 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	789000 10X310
GTIN	4002395320172
Klasa artykułu	76G

**Opis****Wykonanie:**

3 specjalne zęby napędowe Power Breaker M2 generują mikropęknięcia w materiale przeznaczonym do wiercenia, co przyspiesza postęp wiercenia i usuwanie materiału. Wysokiej jakości ostrze z węgla spiekane ze złączem lutowanym o szczególnie dużej wytrzymałości zapewnia dużą trwałość również w zbrojonym betonie. Dzięki linii śrubowej na wzmocnionym rdzeniu (KVS) drgania są tłumione; energia udarów jest przenoszona bezpośrednio na wierzchołek wiertła.

**Zastosowanie:**

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

**wskazówka:**

Przed użyciem wiertel długich (> 500 mm) należy wstępnie nawiercić wiertłem krótkim o tej samej średnicy. (Zapobiega to złamaniu wiertła).

Materiał ostrza

&nbsp;: HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem

chwyt: SDS Plus

długość linii śrubowej: 250 mm

**Opis techniczny**

Ø	10 mm
Liczba ostrzy Z	2
długość linii śrubowej	250 mm
długość całkowita	310 mm

Materiał ostrza &nbsp;	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Plus