

HOLEX®**Wkrętaki z uchwytem drewnianym, szerokość ostrza b: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660800 9
GTIN	4045197373069
Klasa artykułu	62F

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt z twardego drewna, lakierowany, ze skórzaną nakładką do pobijania. Grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany na wskroś. **Od wielk. 5,5 przechodzący przez cały uchwyt, ze 6-kątem do wspomagania kluczem.** Powierzchnia niklowana na połysk.

grubość ostrza a: 1,4 mm

długość grotu: 150 mm

długość całkowita: 269 mm

6-kąt do wspomagania kluczem: 13 mm

Opis techniczny

długość grotu	150 mm
szerokość ostrza b	9 mm
długość całkowita	269 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	13 mm
grubość ostrza a	1,4 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie