



## Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 140 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	724860 140
GTIN	4003773039488
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do  $\varnothing$ : 2,8 mm

do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 1,8 mm

### Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	1,8 mm
do cięcia miękkiego drutu do $\varnothing$	2,8 mm
długość całkowita	140 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Stal elektropiecowa wanadowa, kuta, hartowana w oleju.

powierzchnia	chromowane
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie