

**Szczypce tnące boczne ergo®, chromowane, długość całkowita: 125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	725240 125
GTIN	7314150106547
Klasa artykułu	730

Opis**Wykonanie:**

Szczypce chromowane, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). Sfazowanie na wierzchołkach ostrzy zapewnia optymalne cięcie miękkiego materiału. Grubościenne nasadki uchwyty z wyłączaną sprężyną rozwierającą.

Norma:**DIN ISO 5749****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
do cięcia drutu fortepianowego do Ø: 1,6 mm

Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do Ø	1,6 mm
długość całkowita	125 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Grubościenne nasadki ERGO™ z tworzywa sztucznego.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane

mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	tak