



Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanymi „MX4” SDS-Plus, Øxdlugość całkowita: 32X450mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	789050 32X450
GTIN	4002395359646
Klasa artykułu	76G

Opis

Wykonanie:

Główka wiertła o przekroju kwadratowym. Dzięki 4-ostrzowej główce wiertła uzyskują większą prędkość wiercenia. Dwukrotnie większa trwałość w porównaniu z wiertłami 2-ostrzowymi. Poczwórna linia śrubowa o dużej pojemności. Końcówki zagięte pod ostrzejszym kątem: Większa precyzja wiercenia, brak poślizgu na powierzchni, większa agresywność w stali zbrojeniowej oraz większa prędkość wiercenia.

Certyfikat PGM – potwierdza precyzyjne otwory nadające się pod kołki, zarówno do kotew chemicznych jak i mechanicznych. Podzielona, mocna, **jednoczęściowa wlotowana** płytka skrawająca z węglików spiekanych z 4 ostrzami. Nowa konstrukcja głowicy w połączeniu z wygiętą pod kątem ostrym końcówką umożliwiają optymalny postęp narzędzia przy natrafieniu na stal zbrojeniową.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i murze – przy wysokim komforcie pracy. Bardzo spokojna praca, duża dokładność kołowego kształtu otworów. Poczwórna linia śrubowa zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin, małe drgania i dużą stabilność. Wysoki komfort pracy i małe obciążenie obrabiarki.

Opis techniczny

długość całkowita	450 mm
Ø	32 mm
długość linii śrubowej	400 mm
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza	HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia