



Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 180 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	724860 180
GTIN	4003773043706
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 3 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,5 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,5 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	3 mm
długość całkowita	180 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Stal elektropieczowa wanadowa, kuta, hartowana w oleju.

powierzchnia	chromowane
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie