

**Szczypce tnące boczne, polerowane, długość całkowita: 110 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	724900 110
GTIN	4003773014324
Klasa artykułu	73F

**Opis****Wykonanie:**

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do  $\varnothing$ : 2 mm

do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 1,2 mm

**Opis techniczny**

do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	1,2 mm
długość całkowita	110 mm
do cięcia miękkiego drutu do $\varnothing$	2 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

powierzchnia	czernione, główka polerowana
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie