

HOLEX®**Szczypce tnące boczne, niepowlekane, długość całkowita: 140 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	725250 140
GTIN	4045197166319
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).
Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:**DIN ISO 5749****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 2,8 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing : 1,8 mm

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	2,8 mm
długość całkowita	140 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	1,8 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	gładka

mocne szczypce tnące boczne

nie

z dołączaną sprężyną rozwierającą

nie