



## Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie, TiN, Ø DC h7: 6,1 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	122160 6,1
GTIN	4045197040688
Klasa artykułu	12E

### Opis

#### Wykonanie:

Zbliżone do DIN 6539 (bardzo krótkie).

Z taką samą Ø nominalną i chwytu.

powłoka z TiN.

#### Zalecenie:

**Maksymalna głębokość wiercenia:** długość rowków wiórowych (patrz tabela), długość robocza krótsza o  $1,5 \times \text{Ø}$  nominalna.

#### wskazówka:

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 6539

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 21,9 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 6,1 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,11 mm/obr,

### Opis techniczny

Długość rowków wiórowych $L_c$	31 mm
tolerancje chwytu	h7
posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,11 mm/obr,
Ø nom. $D_c$	6,1 mm

Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h7
$\varnothing$ chwytu $D_s$	6,1 mm
długość całkowita L	70 mm
norma	DIN 6539
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	21,9 mm
powłoka	TiN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
typ	N
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Kąt linii śrubowej	30 stopni
chwyt	Kolek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte