

**Węglkowe wiertło udarowe SDS-max, Ø×długość całkowita: 12X340 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	789200 12X340
GTIN	4002395374083
Klasa artykułu	76G

Opis**Wykonanie:**

Specjalna geometria płytek z węgla spiekanego zapewnia dłuższy okres trwałości.

Końcówka centrująca umożliwi punktowe, dokładne nawiercanie i centryczne prowadzenie w wywierconym otworze. Głębokie rowki na zwierzchności przyspieszają ich odprowadzanie i zmniejszają przez to tarcie.

Główna wiertła o przekroju kwadratowym od Ø 16 mm.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

wskazówka:

Przy długości wiertła >500 mm nawiercić min. 150 mm wiertłem krótkim (o tej samej Ø).

Materiał ostrza

 : HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem

chwyt: SDS Max

długość linii śrubowej: 200 mm

Opis techniczny

długość linii śrubowej	200 mm
Ø	12 mm
długość całkowita	340 mm
Liczba ostrzy Z	2
Materiał ostrza :	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem

chwyt

SDS Max