



## Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform, szerokość ostrza b: 10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	662200 10
GTIN	4013288003102
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Groty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub.

**Uchwyt Kraftform®** z tworzywa antyudarowego **ze zintegrowanymi elementami miękkimi**, ułatwiający przenoszenie momentu obrotowego i chroniący dłoń przed odciskami.

**Grot** ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip.

#### Norma:

#### DIN 5265 Form A

#### wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.

grubość ostrza a: 1,6 mm

długość grotu: 200 mm

długość całkowita: 312 mm

końcówka grotu: Lasertip

### Opis techniczny

długość grotu	200 mm
szerokość ostrza b	10 mm
długość całkowita	312 mm
grubość ostrza a	1,6 mm
końcówka grotu	Lasertip

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętaki płaskie

---

## Akcesoria

Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform szerokość ostrza b 8 mm

662200 8