



Ukośne szczypce tnące dla mechaników, długość całkowita: 185 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	725420 185
GTIN	4018754038978
Klasa artykułu	73A

Opis

Wykonanie:

Smukła główka i bardzo długie ramię. Ostrze hartowane indukcyjnie, nasadzone ramię. Szczęki chromowane, ramię powleczone tworzywem sztucznym.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 2 mm

do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing : 1,8 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 1,5 mm

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	2 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	1,5 mm
do cięcia średnio twardego drutu do \varnothing	1,8 mm
długość całkowita	185 mm
główka	smukłe
ramię	szczególnie długie
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie, przegub bez luzów
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju

powierzchnia

chromowane