

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNF: 10-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133410 10-32
GTIN	4045197899903
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME – B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 ; HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,83 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,1 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	12,075 mm
długość całkowita L	70 mm
Ø gwintu	4,83 mm
Materiał ostrza ;	HSS E PM

Rodzaj gwintu	UNF
norma	DIN 371
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	4,1 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	32
Ø chwytu D _s	6 mm
wielkość gwintu	10-32 UNF
skok gwintu	0,794 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
liczba rowków wiórowych	3
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawy
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
Rodzaj produktu	gwintownik