

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, G: G5/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133330 G5/8
GTIN	4045197901187
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórow.**

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

 : HSS E PM

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 22,91 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 21 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	22,91 mm
liczba zwojów na cal	14
głębokość gwintu	68,73 mm
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	125 mm

skok gwintu	1,814 mm
Ø otworu rdzenia	21 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Ø chwytu D _s	18 mm
kąt nacięcia	8,31 stopni
Materiał ostrza 	HSS E PM
Liczba ostrzy Z	4
wielkość gwintu	G5/8
powłoka	AlTiX
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik