

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, MF: 26X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132905 26X1,5
GTIN	4045197901071
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 24,5 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	24,5 mm
długość całkowita L	140 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
głębokość gwintu	78 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX

kąt nacięcia	7,93 stopni
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 374
skok gwintu	1,5 mm
Ø gwintu	26 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	18 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M26×1,5
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik