

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap, AlTiX, UNC: 1/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133360 1/4-20
GTIN	4045197901682
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintowniki uniwersalne**, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

**Zastosowanie:**

**Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC** wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,1 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	1,27 mm
Ø otworu rdzenia	5,1 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E PM
Liczba ostrzy Z	3

Chwył kwadratowy □	5,5 mm
wielkość gwintu	1/4-20 UNC
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7 mm
Ø gwintu	6,35 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371
głębokość gwintu	15,875 mm
liczba zwojów na cal	20
długość całkowita L	80 mm
Rodzaj gwintu	UNC
kąt nacięcia	8 stopni
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik