

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, G: G1 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133330 G1
GTIN	4045197901200
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

• HSS E PM

liczba zwojów na cal: 11

Ø gwintu: 33,25 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 30,75 mm

Opis techniczny

skok gwintu	2,309 mm
Chwyt kwadratowy □	20 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	11
długość całkowita L	160 mm

Ø otworu rdzenia	30,75 mm
głębokość gwintu	99,75 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Ø gwintu	33,25 mm
kąt nacięcia	8,31 stopni
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	25 mm
wielkość gwintu	G1
powłoka	AlTiX
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik