

**Garant****Szczypce boczne do tworzywa, odchylone o 15°, KW, długość całkowita: 160mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	725500 160
GTIN	4045197166401
Klasa artykułu	71B

## Opis

### Wykonanie:

Ostrza z jednostronnym skosem do obcinania równego z podłożem. Główka polerowana, uchwyt pokryty tworzywem sztucznym.

główka zagięta o 15°. Śruba oporowa do regulacji ostrzy zmniejsza ich zużycie.

### Zastosowanie:

Do obcinania równo z podłożem nadlewek przy odlewach z tw. sztucznego (**nie nadają się do metalu**).

### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

## Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
skos ostrza	Bez fazki ostrza
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	polerowane
główka	odgięte o 15°
Atrybut nazwy produktu	KW

ze sprężyną rozwierającą	tak
do tworzyw sztucznych	tak
śruba oporowa regulowana	tak
Rodzaj produktu	Szczypce tnące

## Akcesoria

Sprężyny do bocznych szczypiec tnących z tworzywa sztucznego Typ 160/5X20	725510 160/5X20
---	-----------------