

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, G: G1/2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133330 G1/2
GTIN	4045197901170
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintownik uniwersalny**, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

**Zastosowanie:**

**Do cylindrycznych gwintów rurowych** wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

• HSS E PM

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 20,96 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 19 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	125 mm
Chwyt kwadratowy □	12 mm
skok gwintu	1,814 mm
Materiał ostrza	HSS E PM

&amp;nbsp;

liczba zwojów na cal	14
Ø gwintu	20,96 mm
głębokość gwintu	62,88 mm
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8,31 stopni
Ø otworu rdzenia	19 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
wielkość gwintu	G1/2
powłoka	AlTiX
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik