

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap, AlTiX, UNC: 12-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133360 12-24
GTIN	4045197901675
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 5,49 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,5 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	24
długość całkowita L	80 mm
Ø otworu rdzenia	4,5 mm
Rodzaj gwintu	UNC

liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	6 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	5,49 mm
wielkość gwintu	12-24 UNC
norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E PM
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	1,058 mm
głębokość gwintu	13,725 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik