

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap Kształt B 6GX, AlTiX, M: M3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132724 M3
GTIN	4045197900487
Klasa artykułu	11I

Opis**Wykonanie:****Klasa tolerancji: ISO 3X/6GX**

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 3X 6GX

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,5 mm
kąt nacięcia	8,66 stopni
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	9 mm

Chwył kwadratowy □	2,7 mm
norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E PM
Klasa tolerancji	ISO 3X 6GX
∅ chwytu D _s	3,5 mm
długość całkowita L	56 mm
∅ otworu rdzenia	2,5 mm
∅ gwintu	3 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M3
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik