

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap, AlTiX, UNC: 3/4-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133360 3/4-10
GTIN	4045197901736
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza 	HSS E PM
Liczba ostrzy Z	3
Rodzaj gwintu	UNC

skok gwintu	2,54 mm
Ø chwytu D _s	14 mm
długość całkowita L	125 mm
wielkość gwintu	3/4-10 UNC
Ø gwintu	19,05 mm
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	10
Ø otworu rdzenia	16,5 mm
Chwył kwadratowy □	11 mm
głębokość gwintu	57,15 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik