

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNF: 9/16-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133410 9/16-18
GTIN	4045197901873
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME – B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 374

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 14,29 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12,9 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	18
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	42,87 mm
długość całkowita L	100 mm

Ø chwytu D _s	11 mm
wielkość gwintu	9/16-18 UNF
Materiał ostrza 	HSS E PM
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	UNF
skok gwintu	1,587 mm
Ø otworu rdzenia	12,9 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
Ø gwintu	14,29 mm
norma	DIN 374
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłódzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
Rodzaj produktu	gwintownik