

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNF: 5/16-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133410 5/16-24
GTIN	4045197901842
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintownik uniwersalny**, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

**Zastosowanie:**

**Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME – B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 7,94 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

Chwył kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 6,9 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	90 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E PM

kąt nacięcia	8 stopni
liczba zwojów na cal	24
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	6,9 mm
Ø gwintu	7,94 mm
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
skok gwintu	1,058 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	5/16-24 UNF
głębokość gwintu	19,85 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
Rodzaj produktu	gwintownik