

Garant
Okrawacze VHM 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 20 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	208168 20
GTIN	4045197965042
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Toerancja: **wymiar S = ±0,2 mm.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 8

chwyt: DIN 6535 HB z tolerancją h6

Frezowanie fazek: 30 stopni

Liczba zębów Z: 8

wymiar S: 19,9 mm

długość całkowita L: 104 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,1 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	8
Ø chwytu D _s	20 mm
posuw f _z w stali < 900 N/mm ²	0,1 mm
Ø ostrzy D _c	20 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.} przy wykonywaniu pełnych rowków	19,9 mm
długość całkowita L	104 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	19,9 mm
wymiar S	19,9 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
chwyt	DIN 6535 HB z tolerancją h6
Frezowanie fazek	30 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe