

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNF: 5/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133410 5/8-18
GTIN	4045197901880
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME – B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 374

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 15,88 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14,5 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	18
Chwyt kwadratowy □	9 mm
Liczba ostrzy Z	3
wielkość gwintu	5/8-18 UNF

Ø otworu rdzenia	14,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNF
długość całkowita L	100 mm
skok gwintu	1,58 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	15,88 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
Ø chwytu D _s	12 mm
głębokość gwintu	47,64 mm
norma	DIN 374
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	pravo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
Rodzaj produktu	gwintownik