

Garant**Nóż do dłutowania dla sześciokątnych płytek skrawających Ø D1 32 mm, od sześciokąta: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290344 9
GTIN	4045197965653
Klasa artykułu	21U

Opis**wskazówka:**

<div>

- w centrach obróbkowych należy stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy
- w tokarkach bez osi Y należy używać do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tulejkę mimośrodową nr 290391-290393.

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L₁: 100 mm

odpowiednie do kluczy sześciokątnych: 9 - 11 mm

Długość użyteczna L₁: 30 mmØ uchwyty płytki D₂: 8 mmPrzesunięcie osi L₃: 4,5 mmMinimalna Ø otworu wstępnego D_{min}: 9 mm

śruba: 290399 1

Opis techniczny

śruba	290399 1
Przesunięcie osi L ₃	4,5 mm
Długość użyteczna L ₁	30 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	9 mm
odpowiednie do kluczy sześciokątnych	9 - 11 mm

Ø chwytu	32 mm
Ø uchwytu płytki D ₂	8 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	100 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego