

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNC: 8-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137870 8-32
GTIN	4045197901538
Klasa artykułu	11I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,17 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 4,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,5 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	10,425 mm
Ø otworu rdzenia	3,5 mm
Rodzaj gwintu	UNC
liczba rowków wiórowych	2
Materiał ostrza	HSS E PM

kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	0,794 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	4,5 mm
wielkość gwintu	8-32 UNC
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	63 mm
Ø gwintu	4,17 mm
Chwył kwadratowy □	3,4 mm
liczba zwojów na cal	32
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik