

**HOLEX®****Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860650 250
GTIN	4045197494436
Klasa artykułu	82C

**Opis****Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytk dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.

**Zastosowanie:**

<B>Do szybkiego</B> i łatwego <B>zwierania dużym naciskiem</B>.

przekrój przewodnicy: 22×10,5 mm

wysięg: 120 mm

masa: 1,5 kg

**Opis techniczny**

Rozstaw	250 mm
masa	1,5 kg
przekrój przewodnicy	22×10,5 mm
wysięg	120 mm

