



Kompaktowe szczypce tnące CoBolt®, długość całkowita: 160 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	731750 160
GTIN	4003773082668
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Dzięki specjalnemu przełożeniu duża wydajność przy relatywnie małym nakładzie siły. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).

szczypce czernione, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do drutu o wytrzymałości do 2000 N/mm².

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do miękkiego drutu stalowego do Ø: 6 mm

do drutu stalowego o średniej twardości do Ø: 5,2 mm

do drutu fortepianowego do Ø: 3 mm

Opis techniczny

do miękkiego drutu stalowego do Ø	6 mm
do drutu stalowego o średniej twardości do Ø	5,2 mm
do drutu fortepianowego do Ø	3 mm
długość całkowita	160 mm
oznaczenie producenta	CoBolt®
ostrze	dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.

materiał	Stal wysokowydajna chrom- wanad, kuta, hartowana w oleju.
powierzchnia	czarny atramentowy
ze sprężyną rozwierającą	nie