

3M Roloc™**Ściernice 787C, Ø 76,2 mm, Ziarnistość: 60**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554016 60
GTIN	50076308896954
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Mocne **podłoże fibrowe**, szczególnie przydatne do obróbki krawędzi.

Z precyzyjnie uformowanym ścierniwem **Cubitron™ II**.

Bardzo duża wydajność i trwałość dzięki samoostrzącemu się ziarnu ceramicznemu (CER).

Zastosowanie:

Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

Opis techniczny

oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
Atrybut nazwy produktu	Ø 76,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹