

**Wiertła wielostopniowe, z HSS/E, Ø ostrzy: MF mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	118320 MF
GTIN	4045197966681
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

z walcowym nawiertakiem, średnice opisane w rowku. Chwył z 3 dodat. powierzchniami. Wiertła wielostopniowe typu Kombi (otwory pod gwint i otwory przelotowe) **do gwintów drobnozwojnych** (wg DIN 60423) M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5

Zastosowanie:

do wiercenia i okrawania, maksymalna grubość materiału = wysokość stopnia (zob. tabela).

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: Norma zakładowa

chwył: Chwył z trzema powierzchniami zaciskowymi

wysokość stopni: 4 mm

długość całkowita: 94 mm

Ø chwytu: 12 mm

Opis techniczny

Ø chwytu	12 mm
długość całkowita	94 mm
wysokość stopni	4 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
norma	Norma zakładowa

chwyt	Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi
pierścień barwny	bez