



Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap gwint lewoskrętny, AlTiX, Mx skok gw.: 10X1,25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	137190 10X1,25
GTIN	4045197901408
Klasa artykułu	11I

Opis techniczny

skok gwintu	1,25 mm
norma	DIN 374
Liczba ostrzy Z	3
wielkość gwintu	10 × 1,25
Rodzaj gwintu	MF-LH
Materiał ostrza 	HSS E PM
chwyt kwadratowy	5,5 mm
Ø otworu rdzenia	8,8 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	50 stopni
Ø gwintu	10 mm
Ø chwytu	7 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
długość całkowita L _{całk.}	100 mm
głębokość gwintu	30 mm
powłoka	AlTiX

Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielony
Seria	GARANT Master Tap