



Imadło NC ze wspomaganiem siły nacisku NC8, Typ: 200



Dane zamówienia

Numer katalogowy	360405 200
GTIN	4250364403412
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

Niewielkie gabaryty: optymalny stosunek zakresu mocowania do długości całkowitej. Możliwość wyboru siły nacisku **zaciskowo, bez użycia narzędzi**. **11-stopniowa:** szerokość szczęk 90 mm, **4-stopniowa:** szerokość szczęk 125 / 160 / 200 mm. Bardzo sztywny korpus z GJS-60, **szlifowana strona górna i dolna, dokładność sparowania 0,02 mm.**

Cecha:

Całkowicie zabudowane, azotowane, niewymagające wielu konserwacji wrzeciono!

- **zwiększona niezawodność działania**
- **optymalne zabezpieczenie przed wiórami**
- **minimalny nakład pracy przy oczyszczaniu.**

Korpus odpowiada wielk. 160.

Zastosowanie:

Możliwość stosowania w pozycjach poziomej lub bocznej, **ponieważ powierzchnie boczne zaszlifowane są z dokładnością -0,05 mm.**

w dostawie::

2 szczęki stopniowe (= standard) korbka ręczna, 4 łapy mocujące.

wskazówka:

- **Wymiar/złącze szczęk NC 8 identyczne z Allmatic TC / LC.**
- **NC 8 (nr 360405) zastępuje produkty LC (nr 360500) oraz TC (nr 360400).**
- **Wielkości 125 MX oraz 125 LX są dostarczane ze szczękami nr 361295 125 i nr 361296 125.**

Opis techniczny

Karta danych

Wersja	System mocowania w punkcie zerowym
zakres mocowania b	0 - 246 mm
długość korpusu a	530 mm
masa	60 kg
typ	200
wysokość korpusu c - 0,02	115 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	NC8
Długość całkowita L	615 mm
wysokość szczęk h	60 mm
zakres mocowania d	189 - 435 mm
maks. siła mocująca do	60 kN
rowek wzdłużny I H7	20 mm
$r \pm 0,015$	164 mm
t	164 mm
m	234 mm
rowek poprzeczny n H7	20 mm
szerokość poprzeczki $B_1 - 0,05$	164 mm
Liczba gwintów do blokowania obrabianego elementu	5
Seria	NC8
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe