

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNC: 4-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137870 4-40
GTIN	4045197901514
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 2,85 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,35 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	56 mm
norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E PM
głębokość gwintu	7,125 mm

Ø gwintu	2,85 mm
skok gwintu	0,635 mm
Ø chwytu D _s	3,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	4-40 UNC
liczba rowków wiórowych	2
Ø otworu rdzenia	2,35 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	40
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik