

Garant**Pilniki obrotowe Z FINE – bardzo drobne, HM, Typ: M1225****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 540440 M1225 |
| GTIN | 4045197967206 |
| Klasa artykułu | 51D |

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM. **Kształt stożka ostrego** (SKM)

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: stożkowy ostry

Ø główki: 12 mm

długość główki L₁: 25 mm

długość całkowita: 65 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ø główki | 12 mm |
| Ø chwytu | 6 mm |
| długość całkowita | 65 mm |
| długość główki L ₁ | 25 mm |
| oznaczenie uzębienia | Z FINE |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| opis kształtu | stożkowy ostry |
| Stopień wielkości uzębienia | bardzo drobny |
| Kształt | M1225 |
| Materiał ostrza | HM |
| Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |