


**HOLEX****Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: E0610****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540750 E0610
GTIN	4045197967336
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

**HOLEX** Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwyt jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych.

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łezkowy (TRE)

Ø główki: 6 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 10 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
Ø główki	6 mm

oznaczenie uzębienia	Z7
Kształt	E0610
opis kształtu	łezkowy (TRE)
Stopień wielkości uzębienia	średnia
długość główki L <sub>1</sub>	10 mm
Ø chwytu	6 mm
długość całkowita	50 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe