


LINDSTRÖM

**Szczypce igłowe do elem. elektronicznych , długość całkowita: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726140 150
GTIN	7314150103249
Klasa artykułu	73M

**Opis****Wykonanie:**

Smukły kształt z wąskimi szczękami. Krawędzie zewnętrzne szczęk zaokrąglone. Precyzyjny przegub z przetyczką, z bardzo długą prowadnicą dla najwyższej stabilności przy minimalnym tarciu. Główka i przegub polerowane na wysoki połysk. **Spełniające wymagania ESD**, ergonomiczne nasadki z **2 rodzajów materiału**. Opatentowana sprężyna rozwierająca zmniejsza opór przy zamykaniu szczypiec. Dzięki temu można bardzo dokładnie regulować siłę wywieraną na uchwycony przedmiot.

Szczęki owalne, ostre, wewnątrz gładkie.

**Materiał:**

Stal łożyskowa wysokowydajna, kuta  
izolacja elektryczna: EGB/ESD  
szerokość główki: 9,6 mm  
długość szczęk: 20 mm

**Opis techniczny**

szerokość główki	9,6 mm
długość całkowita	150 mm
długość szczęk	20 mm

izolacja elektryczna	EGB/ESD
kształt szczęk	owalnie zaokrąglone, szczęki od wewnątrz gładkie
wykonanie szczęk	powierzchnie wewnętrzne gładkie
Uchwyt	Nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (45 - 48 HRC).
materiał	Stal łożyskowa wysokowydajna
powierzchnia	polerowane na wysoki połysk
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce płaskie, półokrągłe