

**Wykrętaki do śrub z podwójnym ostrzem i końcówką ziarnistą, Typ: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082861 5
GTIN	4049002020919
Klasa artykułu	04D

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główna 4-kątna do założenia pokręteł itp.

**Zastosowanie:**

**Nadaje się zarówno do gwintów lewych, jak i prawych.**

**wskazówka:**

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Ø wiercenia wstępnego: 11,1 mm

do śrub/sworzni: M16 – M20

pasują do: stal hartowana

**Opis techniczny**

Ø wiercenia wstępnego	11,1 mm
do śrub/sworzni	M16 – M20
typ	5
pasują do	stal hartowana