

LINDSTRÖM

Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, główka owalna, FW, długość całkowita: 150mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726000 150
GTIN	7314150111534
Klasa artykułu	73M

Opis**Wykonanie:**

Smukły kształt z precyzyjnie szlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi ostrzami (63-65 HRC). Powierzchnia czarna dla zredukowania odbić światła. Regulowany, precyzyjny przegub śrubowy dla zminimalizowania tarcia i optymalnego, osiowego ustawienia ostrzy. Ergonomiczne, **2-komponentowe** uchwyty, spełniające **wymogi ESD**.

Opatentowana sprężyna rozwierająca, zmniejszająca opór przy zamykaniu szczypiec. Dzięki temu siła koncentruje się na cięciu.

Materiał:

Stal łożyskowa wysokowydajna, kuta matrycowo, czerniona.

Opis techniczny

długość całkowita	150 mm
szerokość główki	16 mm
do cięcia drutu miedzianego do Ø	0,4 - 2 mm
długość robocza	16 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
skos ostrza	drobny boczny skos ostrza
materiał	Stal łożyskowa wysokowydajna
kształt główki	owalne

Uchwyt	nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC).
powierzchnia	czernione
Atrybut nazwy produktu	FW
ze sprężyną rozwierającą	tak
regulowany, precyzyjny przegub śrubowy	tak
Rodzaj produktu	Szczypce tnące