



## Wkrętak elektryka „SwissGrip” całkowicie izolowane, szerokość ostrza b: 3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	663000 3
GTIN	7610733209262
Klasa artykułu	63E

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyt i grot **w pełni izolowane do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682.**

Każdy z wkrętałów jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpeli wodnej.

**Smukły uchwyt** w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z antyudarowym rdzeniem polipropylenowym. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.

**Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i wyjątkowej odporności udarowej.

Groty o ostrzach klinowych, dostosowane do znormalizowanych rowków prostych. Całkowicie izolowane, odporność na przebicie kilkakrotnie większa, niż wymagają tego przepisy VDE. Każdy z tych wkrętałów sprawdzany jest indywidualnie na przebicie w kąpeli wodnej.

#### Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). (zob. tabela). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

oznaczenie grotu: 1

grubość ostrza a: 0,5 mm

długość grotu: 100 mm

długość całkowita: 190 mm

### Opis techniczny

oznaczenie grotu	1
długość całkowita	190 mm

długość grotu	100 mm
grubość ostrza a	0,5 mm
szerokość ostrza b	3 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski