



Kompaktowe nożyce dźwigniowe CoBolt® z głowicą odchyloną o 20°, długość całkowita: 200mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	731755 200
GTIN	4003773066866
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

ostrza pośrodkowe Dzięki specjalnemu przełożeniu duża wydajność przy relatywnie małym nakładzie siły. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).

Szczytce czernione, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. **Szczęki wygięte o 20° w celu obcinania równo z powierzchnią.**

Zastosowanie:

Do drutu o wytrzymałości do 2000 N/mm².

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do miękkiego drutu stalowego do Ø	6 mm
do drutu stalowego o średniej twardości do Ø	5,2 mm
do drutu fortepianowego do Ø	3,6 mm
długość całkowita	200 mm
oznaczenie producenta	CoBolt®
ostrze	hartowane
główka kątowa	20 stopni
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.

materiał	Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
powierzchnia	czarny atramentowy
ze sprężyną rozwierającą	nie
Rodzaj produktu	Szczypce tnące